



# 單向節流閥

## GRLZ-M5-QS-4-LF-C

料號: 175058

FESTO

用於進氣節流，具轉動接頭。



### 技術參數

特性	值
閥功能	單向流量控制功能，用於氣源
氣壓連接，氣口 1	QS-4
氣壓連接，氣口 2	M5
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	48 l/min
逆止方向上的標準額定流量	40 ... 65 l/min
操作壓力	0.2 ... 10 bar
Operating pressure	2.9 ... 145 psi
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	65 ... 110 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	9 g
Material of threaded plug	黃銅 鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	黃銅
Material swivel fitting	牙鑄鋅