


電磁線圈

MSFW-230-50/60-DS-OD

料號: 175118

FESTO

用於AC電壓，不具插頭插座。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 裝配位置 | 任何 |
| 切換位置指示器 | 否 |
| 最小提取時間 | 10 ms |
| 循環功率 | 100 % |
| 功率係數 $\cos \{\phi\}$ | 0.7 |
| 線圈的特性參數 | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA |
| 容許的頻率波動 | +/- 5 % |
| 容許的電壓波動 | +/- 10 % |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -5 ... 40 °C |
| 最大緊固扭矩, 插座 | 0.4 Nm |
| 產品重量 | 55 g |
| 電氣連接 | Plug pattern type A to EN 175301-803 符合 DIN EN 175301-803 標準 |
| 安裝類型 | 具滾花螺帽 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material solenoid coil | Duroplast 銅 鋼 |
| Material winding | 銅 |