


# 連接電纜

## KMP1-02-II-16-10

料號: 175663  
將停止供貨的產品

FESTO

用於閘島 IIMP-02, 完全組裝用於16個閘位, 10 m 長  
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 300 V
工作電壓範圍 DC	<= 250 V
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	5 ... 70 °C
環境溫度	-30 ... 70 °C
產品重量	10,650 g
電氣連接	72-pin 插頭插座
電纜結構	80 x 0,75 mm <sup>2</sup>
電纜直徑	24 mm
電纜長度	10 m
安裝類型	具夾緊具
外殼的材料訊息	壓鑄輕型合金
電纜護套的材料訊息	PE
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍銀