

# 擺動驅動器

DRQD-25- -


產品代號: 175803

FESTO

## 可配置

要進行配置，必須先將產品加入到購物籃中

數據頁上所給出的技術參數和相關的附件不一定完全與本產品相匹配，具體要看配置情況



## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
尺寸	25
擺動角度	1 ... 360 deg
緩衝	氣緩衝, 可調 液壓緩衝器, 硬性特征曲線, 可調節
裝配位置	任何
設計結構	齒輪齒條機構
最多可實現的中間位置數量	1
位置檢測	用於接近式傳感器
Variants	能源穿透式輸送 FW: 法蘭軸 SD: 傳輸板 ZW: 中心軸
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	雙作用
ATEX 種類	II 2 GD
ATEX標識	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX環境溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介質	過濾壓縮空氣
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
6 bar時的扭矩	6.1 ... 6.2 Nm
允許的質量慣性矩	0.002 ... 0.07 kgm <sup>2</sup>
安裝類型	帶通孔 具有內 ( 陰 ) 螺紋 可選
氣動連接	M5
驅動軸的材料信息	熱處理鋼
蓋子的材料信息	鋁
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料信息	鋁