


止動組件 KSM-6

料號: 175833

FESTO

用於半旋轉驅動器 DSM-6-...
關於中央位置可對稱性無限調整擺動角度, 具精密終端位置調整.



技術參數

特性	值
尺寸	6
旋轉角度調整範圍	0 ... 180 deg
擺動角度	180 deg
裝配位置	任何
精密調節	-5 deg
設計結構	制動桿
位置檢測	無
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	30 g
Material of cover	PA-加強
Material stops	高合金鋼, 耐腐蝕
Material housing	鋁 電鍍