


# 聯軸器

## EAMC-65-90-20-25

料號: 176035

FESTO

用於DGE



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	20 mm
支架直徑2	25 mm
尺寸	65
額定長度	90 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	417 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	85 Nm
產品重量	535 g
材料備註	符合 RoHS