

## 閥組件

### CPV10-BS-5/3G-M7


料號: 176055

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

可利用 2 個 3/2 閥實現中位封閉式 5/3 閥的功能。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/3 封閉
操作壓力	2.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	23 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 2	M7
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	牙鑄鋅