



圓形氣壓缸

DSAG-25- -PPV-A-CT

產品代號: 176406

FESTO

端蓋具有螺紋突起
 該產品只可從Festo Korea Co. Ltd定購
 將淘汰的產品，供貨至 2010.



技術參數

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	25 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
工作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	17 mm
6 bar時的理論作用力，回復行程	247.4 N
6 bar時的理論作用力，進程	294.5 N
0 mm行程時的移動質量	141 g
每10 mm 行程所增加的重量	11.1 g
0 mm行程時的基本重量	212 g
每 10 mm 行程的附加質量系數	6.2 g
氣壓連接	M26x1,5
材料備註	不含有黃銅和PTFE
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼，耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼，耐腐蝕