

# 圓形氣壓缸



## DSAQ-32- -PPV-S6

料號: 176448

FESTO

端蓋具氣接口和氣壓缸軸線相垂直，採用耐高溫密封，可承受的最高溫度120 °C

該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例

### 技術參數

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程                 | 1 ... 500 mm                  |
| 活塞直徑               | 32 mm                         |
| 緩衝                 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝                |
| 操作壓力               | 1 ... 10 bar                  |
| 操作模式               | 雙動                            |
| 操作介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質        | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                             |
| 環境溫度               | -20 ... 120 °C                |
| 緩衝長度               | 19 mm                         |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 415 N                         |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 483 N                         |
| 0 mm行程時的運動質量       | 222 g                         |
| 每 10 mm 行程所增加的重量   | 15.4 g                        |
| 0 mm行程時的基本重量       | 312 g                         |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數  | 8.9 g                         |
| 氣壓連接               | M26x1,5                       |
| 蓋子的材料訊息            | 鍛造鋁合金                         |
| 密封件的材料訊息           | FPM                           |
| 外殼的材料訊息            | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |