


# 圓形氣壓缸

## DSAQ-40- -P-S6

料號: 176488

FESTO

端蓋具氣接口和氣壓缸軸線相垂直，採用耐高溫密封，可承受的最高溫度120 °C  
該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 120 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	754 N
0 mm行程時的運動質量	469 g
每 10 mm 行程所增加的重量	24 g
0 mm行程時的基本重量	586 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	15.9 g
氣壓連接	M32x2
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼