


# 圓形氣壓缸

## DSAG-40- -PPV-A-S2-CT


產品代號: 176513

FESTO

端蓋具有螺紋突起, 具雙出活塞桿  
 該產品只可從Festo Korea Co. Ltd定購  
 將淘汰的產品, 供貨至 2010.



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	40 mm
活塞桿螺紋	M12x1,25
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
活塞桿末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	22 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 進程	754 N
0 mm行程時的移動質量	469 g
每10 mm 行程所增加的重量	24 g
0 mm行程時的基本重量	586 g
每 10 mm 行程的附加質量系數	15.9 g
氣壓連接	M32x2
材料備註	不含有黃銅和PTFE
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼