



圓形氣壓缸

DSAG-50- -PPV-S6

料號: 176550

FESTO

端蓋具有螺紋突起，具有耐高溫密封，可承受120 °C 的溫度
該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例

技術參數

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直徑	50 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 120 °C
緩衝長度	27 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	989 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	1,178 N
0 mm行程時的運動質量	892 g
每 10 mm 行程所增加的重量	40.1 g
0 mm行程時的基本重量	977 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	24.8 g
氣壓連接	M45x1,5
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼