


# 圓形氣壓缸

## DSAQ-63- -P-Q

料號: 176568

FESTO

端蓋具氣接口和氣壓缸軸線相垂直，採用方形活塞桿  
該產品只可從Festo韓國訂購



代表圖例



## 技術參數

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程                 | 1 ... 500 mm                  |
| 活塞直徑               | 63 mm                         |
| 緩衝                 | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 防止扭轉/導向            | 方形導向                          |
| 操作壓力               | 1 ... 10 bar                  |
| 操作模式               | 雙動                            |
| 操作介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質        | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                             |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C                 |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 1,682 N                       |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 1,870 N                       |
| 0 mm行程時的運動質量       | 1,137 g                       |
| 每 10 mm 行程所增加的重量   | 43.9 g                        |
| 0 mm行程時的基本重量       | 1,397 g                       |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數  | 24.8 g                        |
| 氣壓連接               | M45x1,5                       |
| 蓋子的材料訊息            | 鍛造鋁合金                         |
| 密封件的材料訊息           | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| 外殼的材料訊息            | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼                          |