

腳架安裝件 CRHNC-80

訂貨編號: 176941

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 尺寸 | 80 |
| 符合標準 | ISO 15552 (先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 適用於鋰離子電池生產 | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 環境溫度 | -40 °C...150 °C |
| 產品重量 | 810 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 安裝件材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 螺絲材料 | 高合金不鏽鋼 |