



球閥驅動單元

VZBA-2"-WW-63-T-22-F0507-V4V4T-PS90-R-90-4-C

料號: 1774110

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0507, welded end.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 設計結構 | 2位球閥 擺動驅動器 |
| 驅動類型 | 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | 焊接的端部/焊接的端部 |
| 切換位置指示器 | 槽的方向 = 流動方向 |
| 額定直徑 DN | 50 |
| 操作壓力 | 6 ... 8.4 bar |
| 製程閥的額定壓力 | 63 |
| 介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 介質溫度 | -10 ... 200 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 流量 Kv | 275 m3/h |
| 最大組裝介面溫度 | TX |
| 爆炸群組組裝 | IIC, IIIC |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 外殼的材料編號 | 1.4408 |
| Material seals | PTFE PTFE-加強 |
| Material ball | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 球體的材料編號 | 1.4408 |
| Material shaft | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 軸的材料編號 | 1.4401 |
| 產品重量 | 10,000 g |
| 周遭防爆溫度 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |