


連接電纜

KEA-1-25P-10

料號: 177414

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
產品重量	1,092 g
電氣連接	插頭插座 Sub-D 25-pin
工作電壓範圍 DC	<= 250 V
工作電壓範圍 AC	<= 250 V
容許的電流負載	4 A
電纜長度	10 m
電纜直徑	12 mm
電纜結構	25x0,34
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
電纜護套的材料訊息	PVC
外殼的材料訊息	PA
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金
裝配位置	任何