

連接電纜

KEA-1-25P-X

料號: 177415

FESTO

可提供的電纜長度為 1 到 99 m



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
電氣連接	插頭插座 Sub-D 25-pin
工作電壓範圍 DC	≤ 250 V
工作電壓範圍 AC	≤ 250 V
容許的電流負載	4 A
電纜直徑	12 mm
電纜結構	25x0,34
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
電纜護套的材料訊息	PVC
外殼的材料訊息	PA
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金
裝配位置	任何