

快插接頭 CQ-22

訂貨編號: 177698

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--------------------------------|
| 公稱通徑 | 19.2 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...7 bar |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...15 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -25 °C...70 °C |
| 產品重量 | 36 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 用於硬管/氣管外徑 22 mm |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於管道/氣管外徑 22 mm |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | POM |
| 釋放環材料 | POM |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |