


# 堵頭 CQC-15H

料號: 177713

FESTO

用於密封快速接頭。



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 7 bar
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 15 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-25 ... 70 °C
產品重量	6 g
氣壓連接, 氣口 1	快速套管 CQ-15
氣壓連接, 氣口 2	快速套管 CQ-15
材料備註	符合 RoHS
Material blanking plug	POM