

分氣塊

CQD-12/15/18/22

料號: 177717

FESTO

具 4 個塞頭



技術參數

特性	值
額定尺寸	18.6 mm
裝配位置	任何
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 7 bar
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 15 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 75 °C
環境溫度	-25 ... 70 °C
額定鎖緊扭矩	2.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 10 %
輸出數量	4
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 G1/2
氣壓連接, 氣口 2	內螺紋 G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	POM