

# 聯軸器 EAMD-56-46-25-23X27-U

訂貨編號: 1781045

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                     |
|-----------------------|-----------------------|
| 安裝直徑 1                | 25 mm                 |
| 安裝直徑 2                | 23 mm                 |
| 尺寸                    | 56                    |
| 標稱長度                  | 46.5 mm               |
| 安裝位置                  | 可選                    |
| 最大轉速                  | 5500 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L        |
| 儲存溫度                  | -25 °C...60 °C        |
| 相對空氣濕度                | 0 - 95%               |
| 環境溫度                  | -25 °C...60 °C        |
| 慣性動量                  | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩                | 75 Nm                 |
| 產品重量                  | 407 g                 |
| 材料說明                  | RoHS 合規               |