


# 夾緊單元

## KPE-8

料號: 178464

FESTO



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
設計結構	傾斜的碟片
多樣型	單端活塞桿
Operating pressure MPa	$\leq 1$ MPa
操作壓力	$\leq 10$ bar
Release pressure (MPa)	$\geq 0.3$ MPa
Release pressure (bar)	$\geq 3$ bar
需要被夾取的圓形材料	8 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
靜態保持力	350 N
產品重量	240 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	彈簧鋼
Material housing	鋁 電鍍
Material clamp jaws	黃銅
Material piston	POM