

# 吸收式乾燥器

## LDF-H1-G1/4-230

產品代號: 178518

FESTO

用於生產乾燥和乾淨的氣源。



### 技術參數

特性	值
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	可冷再生型吸收式干燥器
輸入壓力 1	4 ... 10.5 bar
工作介質	壓縮空氣，經過濾，未潤滑
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
壓力露點	-40 °C
耐腐蝕等級 CRC	1
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	2.2.1 符合 DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	2 ... 50 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	5,400 g
安裝類型	帶通孔
氣動連接, 氣口 1	G1/4
氣動連接, 氣口 2	G1/4
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	牙鑄鋅