


圓形氣壓缸

ESAB-63- -P-A

料號: 183289

FESTO

具直接安裝的軸承蓋，端蓋氣接口和氣壓缸處於同一軸線。
該產品只可從Festo韓國訂購



代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 1 ... 250 mm |
| 活塞直徑 | 63 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 操作壓力 | 1.5 ... 10 bar |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 1,706 N |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 43.9 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 1,538 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 24.8 g |
| 氣壓連接 | G3/4 |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料訊息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |