

波紋吸盤

VASB-30-1/8-PUR-CT

產品代號: 183519

FESTO

具密封圈 OL.

將淘汰的產品，供貨至 2010.



技術參數

特性	值
額定尺寸	3 mm
吸盤直徑	30 mm
有效的吸氣直徑	25 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形，1.5 層盤旋褶皺
工作介質	大氣
環境溫度	-20 ... 60 °C
70%真空時的起步阻力	34 N
安裝螺紋	G1/8
吸盤安裝件	G 1/8
真空接口	G1/8
肖氏硬度	62
材料備註	不含有黃銅和PTFE
吸盤的材料訊息	TPE-U(PU)