


真空表

VAM-63-V1/0-1/4-CT

產品代號: 183522

FESTO

具顯示裝置, 顯示單位 bar 和 psi.
將淘汰的產品, 供貨至 2010.



技術參數

特性	值
壓力錶的額定尺寸	63
連接的位置	後側中心
基於標準	DIN EN 837-1
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
符合標準	DIN EN 837-1
設計結構	Bourdon-管壓力錶
顯示範圍【bar】	-1 ... 0 bar
顯示範圍【psi】	-14.5 ... 0 psi
刻度	雙刻度 Bar (外部) 英寸 hg (內部) / psi (內部)
工作壓力	-1 ... 0 bar
工作介質	乾燥、過濾、已潤滑的壓縮空氣 真空
連續負載系數	0.75
可變負載系數	0.66
耐腐蝕等級 CRC	4
介質溫度	-20 ... 60 °C
保護等級	IP43
環境溫度	-40 ... 60 °C
產品重量	112 g
測量精度等級	2,5
安裝類型	具有螺紋的
氣壓連接	G1/4
凸緣螺絲的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
材料備註	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
觀察窗的材料訊息	PC