

# 插入接頭 QSM-M7-3/16-I-U-M

料號: 183739

FESTO

外螺紋, 採用內六角插座.



## 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	0.083 "
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	2.471 ft-lbf
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	0.208 oz
安裝類型	Internal hex A/F 3
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M7
氣壓連接, 氣口 2	用於3/16" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	黃銅 鍍鎳
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕