

壓力錶

MA-40-16-N1/4-EN

料號: 183908

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.
該產品只可從Festo美國訂購



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|---------------|
| 顯示範圍【bar】 | 0 ... 16 bar |
| 符合標準 | EN 837-1 |
| 壓力錶的額定尺寸 | 40 |
| 設計結構 | Bourdon-管壓力錶 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| 可變負載係數 | 0.66 |
| 測量精度等級 | 2,5 |
| 防護等級 | IP43 |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 連接的位置 | 後側中心 |
| 氣壓連接 | NPT1/4-18 |
| 材料與介質接觸 | 黃銅 |
| 凸緣螺絲的材料訊息 | 黃銅 |
| 外殼的材料訊息 | ABS |
| 可視窗的材料訊息 | PS |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 產品重量 | 70 g |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 無氧氣 無乙炔 |