



電磁閥

JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C

料號: 184509

FESTO

具中央插頭連接



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
寬度	65 mm
標準額定流量	4,500 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
防護等級	IP65
額定尺寸	14.5 mm
網柵尺寸	71 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 5599-1
手動控制	推力
ISO 代號	355
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
反向切換時間	16 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	1,080 g
電氣連接	M12x1 中間插頭 圓形設計
安裝類型	具通孔
嚮導排氣口 82	非管道式
嚮導排氣口 84	非管道式
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
氣壓連接, 氣口 3	連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
氣壓連接, 氣口 5	連接板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁