

分離板 CPV18-DZPR


料號: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於分開閥島CPV的兩個壓力區. 每塊只能安裝一次且只能在閥門之間.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	25 g
材料備註	符合 RoHS