



旋轉驅動器 DRVS-8-180-P

料號: 1845709

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|----------------------------------|
| 尺寸 | 8 |
| 緩衝角度 | 0.5 deg |
| 擺動角度 | 0 ... 180 deg |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 雙動 |
| 設計結構 | 旋轉葉片 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | 中心軸 |
| Operating pressure MPa | 0.35 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 3.5 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 無塵室等級 | ISO class 6 |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 最大軸向力 | 10 N |
| 最大徑向力 | 20 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.35 Nm |
| 容許的質量慣性矩 | 0.0013 kgm ² |
| 產品重量 | 68 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接 | M3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of drive shaft | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |