

手動控制 HAB-1/2

料號: 184588

FESTO

用於排氣



技術參數

特性	值
額定尺寸	14 mm
裝配位置	任何
閥功能	排氣元件
操作壓力	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大緊固扭矩	45 Nm
安裝類型	具螺紋的
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy