



# 電磁閥

## JMN1DH-5/2-D-2-C-CT

產品代號: 184629

FESTO

符合 ISO 5599/1 標準, 具電磁線圈和具手控, 不具插座  
將淘汰的產品, 供貨至 2010.



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩
驅動類型	電氣的
寬度	54 mm
標準額定流量	2,300 l/min
工作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
保護等級	IP65
授權	Germanischer Lloyd
額定尺寸	11.5 mm
寬度尺寸	56 mm
排氣功能	可節流
密封原則	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 5599-1
手控裝置	位置鎖定
ISO 代號	269
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內建的
流量方向	不可逆
反向切換時間	21 ms
線圈的特性參數	24V DC: 2,5W
工作介質	經過過濾的壓縮空氣, 過濾等級 40 µm, 潤滑或未潤滑
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	940 g
安裝類型	具通孔
嚮導排氣口82	M5
嚮導排氣口84	M5
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 2 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 2 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 3	連接板規格 2 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 2 符合 ISO 5599-1標準
氣壓連接, 氣口 5	連接板規格 2 符合 ISO 5599-1標準
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	壓鑄鋁