


# 標準氣壓缸

## CRDSNU-20- -P-A-S2

產品代號: 185291

FESTO

抗酸耐腐蝕, 具雙活塞桿, 符合國際和歐洲標準 DIN ISO 6432,  
用於非接觸式感測, 終點具彈性緩衝環。



代表範例

## 技術參數

特性	值
行程	10 ... 320 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
符合標準	ISO 6432
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	S2: 雙出活塞桿型
工作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙作用
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	4
環境溫度	-20 ... 80 °C
授權	Germanischer Lloyd
6 bar時的理論作用力, 回復行程	158 N
6 bar時的理論作用力, 進程	158 N
安裝類型	具附件 可選 具有外 (陽) 螺紋
氣壓連接	G1/8
蓋子的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕