

圓形氣壓缸

CRDSNU-5/8"- -P-A


料號: 185381

FESTO


耐腐蝕, 符合標準 DIN ISO 6432, 用於近接式感測, 組合式設計, 終點具彈性緩衝環.

該產品只可從Festo美國訂購

此型號將被停用至2012



Exemplary representation



技術參數

特性	值
行程	0.4 ... 8 "
活塞直徑	5/8"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
活塞桿末端	外螺紋
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	4
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	104 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	121 N
氣壓連接	UNF5-44
蓋子的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕