


# 插頭插座 SEA-M12-4WD-PG7

料號: 185498

FESTO



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
產品重量	30 g
電氣連接	A型設計 M12x1 4-pin 直角式插座 / 螺紋介面
工作電壓範圍 DC	<= 250 V
工作電壓範圍 AC	<= 250 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	2.5 kV
電纜螺紋連接	Pg7
容許的電纜直徑	4 ... 6 mm
端子截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
環境溫度	-40 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
外殼的材料訊息	PBT
外殼顏色	黑色
鎖緊螺帽的材料訊息	牙鑄鋅 鍍鎳
壓接連接件的材料訊息	黃銅 白銅塗層