


**閥島**  
**VIFB-02-1/8-6**  
 產品代號: 18551

G1/8, 具現場總線接口如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器



**技術參數**

| 特性        | 值  |
|-----------|--|
| 閥功能       | 5/2 單電控<br>5/2 雙穩<br>5/3 中位加壓式<br>5/3 中位排氣式<br>5/3 中位封閉式 |
| 標準額定流量    | 750 ... 1,000 l/min                                      |
| 工作壓力      | -0.9 ... 10 bar  |
| 電氣連接      | 現場總線   |
| 閥位的最大數量   | 6  |
| 環境溫度      | -5 ... 50 °C   |
| 保護等級      | IP65   |
| 驅動類型      | 電氣的  |
| 閥島型號      | 02   |
| 設計結構      | 活塞滑塊   |
| 嚮導氣源      | 外置的<br>內建的   |
| 閥島結構      | 固定模組寬度   |
| 嚮導壓力      | 1.5 ... 10 bar   |
| 額定工作電壓 DC | 24 V   |
| 介質溫度      | -5 ... 50 °C   |
| 材料備註      | 含有PWIS 物質  |