


旋轉氣缸 DSM-10-180-P-A-FW

訂貨編號: 185944

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 尺寸 | 10 |
| 緩衝角度 | 0.5 deg |
| 擺角 | 0 deg...180 deg |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 葉片 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 工作壓力 | 2.5 bar...8 bar |
| 6 bar 時的最大旋轉頻率 | 3 Hz |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 6bar 時理論扭矩 | 0.85 Nm |
| 允許的轉動慣量 | 0.0026 kgm ² |
| 產品重量 | 159 g |
| 安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面 | M3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 驅動軸材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 密封件材質 | TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 鋁 陽極氧化 |