

L 型快插式螺紋接頭 QSL-V0-G3/8-8

訂貨編號: 186331

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 6.7 mm |
| 材料的防火測試 | UL94 V-0 (外殼) UL94 V-0 (解鎖環) |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 設計 | L 型 |
| 套組規格 | 10 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...10 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態，無冰) |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 標稱扭矩 | 15.5 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20% |
| 產品重量 | 33 g |
| 安裝方式 | 外六角，A/F 19 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G3/8 |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 8 mm |
| 釋放環顏色 | 黑色 |
| 旋入螺釘的材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PBT |
| 螺紋密封件材料 | 鋁 PBT |
| 釋放環材料 | PBT |
| 氣管密封件材料 | NBR |

| 特性 | 值 |
|----------|--------------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 黃銅 |