


連接塊 VIGM-03-4,0

料號: 18652
將停止供貨的產品

用於閥島

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	36 mm
閥位的最大數量	2
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
工作電壓範圍 DC	24 V
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
產品重量	300 g
底座的安裝方法	具內 (母) 螺紋
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
底座的材料訊息	壓鑄鋁