



導向氣壓缸 DFP-80-320-PPV-A

料號: 186762
將停止供貨的產品

FESTO

抗扭轉, 用於近接式感測

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程 | 320 mm |
| 活塞直徑 | 80 mm |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 迴圈滾珠軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 0.5 ... 10 bar |
| 最高速度 | 0.9 m/s |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 32 mm |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 2,262 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 3,016 N |
| 運動質量 | 5,985 g |
| 產品重量 | 12,436 g |
| 氣壓連接 | G3/8 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 熱處理鋼 |