

連接電纜

KM12-M12-GSGD-2,5

料號: 18684

FESTO



技術參數

特性	值
工作電壓範圍 AC	<= 60 V
工作電壓範圍 DC	<= 75 V
容許的電流負載	3.8 A
防護等級	IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-30 ... 70 °C
電氣連接	直式插頭 / 直式插座 M12x1 / M12x1 4-pin / 4-pin
電纜結構	4x0,25
電纜長度	2.5 m
電纜外套顏色	灰色
電纜護套的材料訊息	PUR