


DUO 線
KM12-DUO-M8-GDWD
 料號: 18688



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 60 V
工作電壓範圍 DC	<= 75 V
容許的電流負載	2.8 A
防護等級	IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-30 ... 70 °C
產品重量	61 g
電氣連接	直式插頭 / 直式插座 M12x1 / M8 4-pin / 3-pin
電纜結構	2x(3x0,25)
電纜直徑	4.5 mm
電纜長度	0.6 m
安裝類型	具通孔 具螺紋插頭 具套筒螺帽
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鎳
外殼的材料訊息	PUR
電纜護套的材料訊息	PUR
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金