


插頭 SEA-GS-9

料號: 18778

FESTO

用於閩島.



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝類型	具螺紋軸套
裝配位置	任何
產品重量	18 g
電氣連接	4-pin Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 直式插頭 / 螺紋介面
工作電壓範圍 DC	<= 250 V
工作電壓範圍 AC	<= 250 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	2.5 kV
電纜螺紋連接	Pg9
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-40 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PBT
外殼顏色	黑色
Material of union nut	PBT
Material electrical contact	黃銅 白銅塗層