

連接塊 CPE10-PRSG-3

料號: 187823


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於精巧閥，具關閉的 PRS 管。

該氣路塊僅可以使用具G管螺紋的管接頭

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
閥位的最大數量	3
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
產品重量	70 g
底座的安裝方法	具通孔 具頂部導軌
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
Material housing	PA-加強