


電纜分配器 ASI-KVT-FK

料號: 18786

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
產品重量	7.2 g
工作電壓範圍 DC	≤ 75 V
工作電壓範圍 AC	≤ 60 V
容許的電流負載	3 A
端子截面	1.5 mm ²
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Material electrical contact	青銅