


電纜插座

ASI-SD-FK-M12

料號: 18788

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 40 V
容許的電流負載	2 A
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 60 °C
產品重量	16.8 g
端子截面	1.5 mm ²
電氣連接	5-pin 直式插座 / 絕緣置換技術
安裝類型	具套筒螺帽
外殼顏色	黑色
鎖緊螺帽的材料訊息	鍍鎳
外殼的材料訊息	PA
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金