

短行程氣壓缸


AEVC-20-10-A-P

料號: 188138
將停止供貨的產品

FESTO

無感測功能, 活塞桿端具外螺紋.

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	20 mm
彈簧復位力, 回縮	10 N
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	單動 推的動作
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	無
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
操作壓力	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	170 N
運動質量	21 g
產品重量	87 g
安裝類型	具通孔 具配件 選配
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material piston rod	高合金鋼