


連接塊 VIGM-04-D-3

料號: 18835

FESTO

用於閥島

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
基於標準	ISO 5599-2
閥位的最大數量	1
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
授權	UL - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
底座的安裝方法	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
氣壓連接, 氣口 3	G1
氣壓連接, 氣口 4	G1/2
氣壓連接, 氣口 5	G1
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁