

現場控制器 DLP-VSE-2-5/2-C

料號: 188463

FESTO

用於 DLP 氣壓缸系列



技術參數

特性	值
安裝類型	選配 具通孔 具配件
戶外使用	C1 - 在不受天氣影響的地方使用
操作壓力	3 ... 8 bar
額定操作壓力	6 bar
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 28.8 V
最大電流消耗	120 mA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3
相對空氣濕度	5 - 100 % 冷凝
防護等級	IP65 裝配狀態 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	1,600 g
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
螺釘的材料訊息	鋼 經過電鍍
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)